



## Momentni ključ z merilno uro, Maksimalni vrtilni moment: 1,5Nm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	655500 1,5
GTIN	4562135127084
Razred artikla	66F

### Opis

#### Izvedba:

Enoročni; tanki, z merilno uro z dobro čitljivo skalo. Telo je v celoti iz jekla in kromirano, s trdno vgrajenim 4-kotnikom za nasadne ključe.

**Merilna enota:** Nm.

#### Funkcija:

Odčitavanje doseženega momenta med zatezanjem na merilni uri, pri čemer pomožni kazalec omogoča naknadno odčitavanje največje dosežene vrednosti.

#### Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje posameznih vijčnih zvez in za kontrolne meritve.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Podatki:

##### Legenda za risbo in formulo:

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$l_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

#### Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

### Tehnični opis

Delitev skale, 1 črtica =	0,02 Nm
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Merilno orodje	mehansko
Signalizacija sproženja	optično
Merilni postopek	Vrtilni moment
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Masa	330 g
Območje vrtilnega momenta	0,2 - 1,5 Nm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	ni določljivo
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L	205 mm
Širina glave b	37 mm
Prikazovalnik	analogni
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Standard	DIN EN ISO 6789
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L <sub>3</sub> ]	170 mm
Višina glave h	59 mm
Preklop odčitavanja	Nm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±3 %
Način priključka	nepomična
Kalibriranje	O3
Nastavitev sprožilne vrednosti	Pomožni kazalec
Maksimalni vrtilni moment	1,5 Nm
Povratne informacije	s prikazom
Pregibna funkcija	ne
Drsna funkcija	ne
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave	ne
Pomožni kazalec	da
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

---

## Storitve

Kalibriranje Momentni ključ, dvostranski Maksimalni vrtilni moment 400/2 Nm

020030 400/2