

 Mahr**Digitalna merilna ura Odčitavanje 0,0001 mm, Merilno območje: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434656 25
GTIN	4059192061661
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Visokonatančna digitalna merilna ura z **zelo velikim** prikazom števil (11 mm) in vgrajenim prikazom tolerance. Dodatni analogni barograf z mejami tolerance. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. **Funkcija absolutne vrednosti:** nastavitve ničle v poljubnem položaju brez izgube reference. **Faktor je nastavljen** prek prikaza na prikazovalniku. Posamezne funkcije se lahko zaklenejo neposredno na merilni uri. Nastavitve in shranjene vrednosti (faktor, prednastavitve, tolerance) ostanejo ohranjene tudi po menjavi baterije.

Prikazovalnik vrtljiv za 280°.

Dinamične merilne funkcije (MAKS/MIN): za iskanje krožnega teka smeri zasuka in ravnosti.

Funkcija:

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2450.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498940.

Tehnični opis

Preklop odčitavanja	0,00001 col
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2450
Debelina ohišja	35 mm
Merilna sila	0,65–1,15 N
Število vključenih baterij	1
Ø ohišja	58 mm
Kalibriranje	C1
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Preklop odčitavanja	0,0001 mm
Merilno območje	0 - 25 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,0024 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Višina števil	11 mm
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Funkcija prednastavitve	da
Merilno orodje	digitalno
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

023010 100

DAkS-kalibriranjeAnalogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	
Kalibriranjeanalogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 30 mm	023000 30

Pribor

Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2