

 Mahr**Digitalna merilna ura Odčitavanje 0,0001 mm, Merilno območje: 12,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	434655 12,5
GTIN	4059192061678
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Visokonatančna digitalna merilna ura z **zelo velikim** prikazom števil (11 mm) in vgrajenim prikazom tolerance. Dodatni analogni barograf z mejami tolerance. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje. **Funkcija absolutne vrednosti:** nastavitve ničle v poljubnem položaju brez izgube reference. **Faktor je nastavljiv** prek prikaza na prikazovalniku. Posamezne funkcije se lahko zaklenejo neposredno na merilni uri. Nastavitve in shranjene vrednosti (faktor, prednastavitve, tolerance) ostanejo ohranjene tudi po menjavi baterije.

Prikazovalnik vrtljiv za 280°.

**Funkcija:**

IP42: Obstajata zaščita pred poševno padajočo vodo (kapljajoča voda), do 15° glede na običajni položaj delovanja, in zaščita pred vdorom tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

**Obseg dobave:**

Vključno z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2450.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 498940.

## Tehnični opis

Debelina ohišja	35 mm
Preklop odčitavanja	0,0001 mm
Kalibriranje	C1
Vrsta IP-zaščite	IP 42
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2450
Število vključenih baterij	1
Merilno območje	0 - 12,5 mm
Merilna sila	0,65–0,90 N
Ø ohišja	58 mm
Preklop odčitavanja	0,00001 col
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,0018 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Višina številok	11 mm
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Funkcija prednastavitve	da
Merilno orodje	digitalno
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023000 12,5
	023010 12,5

DAkS-kalibriranje  
Analogna merilna ura 0,01 in digitalna  
merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5  
mm

## Pribor

Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip R2	498940 R2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2450	081560 CR2450
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip D2	498940 D2
Priključni kabelsimplex z gumbom Data Tip USB2	498940 USB2