

Posamezni merilni trn, nerjavni Točnost 1, Tip: 0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	483914 0
GTIN	2050002038370
Razred artikla	48A

Opis

Izvedba:

Merilni trni, odporni proti rji in kislinam, kaljeni (58-62 HRC) in popuščani. Površina brušena in lepšana. Od \varnothing 1,50 oznake mer na površini plašča; od \varnothing 3,00 oznake mer na čelni strani. Od \varnothing 1,00 ena stran s posnetim robom.

Napotek:

Pri naročilu prosimo **dodatno navedite želeni \varnothing** , npr. art. 483914 vel. 5 **10,08**.

Tehnični opis

Dolžina merilnih trnov	40 mm
Korak	0,01 mm
Nazivna mera	0,3 - 0,49 mm
Kalibriranje	L5
Standard	DIN 2269
Vrsta izdelka	Merilni trni

Storitve

DAkS-kalibriranjeMerilni trn maksimalni \varnothing 20	028260 20
Kalibriranjemerilnega trna maksimalni \varnothing 20	028240 20