



## Akumulatorska LED delovna svetilka, Tip: MINI-PRO



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081516 MINI-PRO
GTIN	5708997356920
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

**Akumulatorska LED delovna svetilka** z visokozmogljivimi svetlečimi diodami z visoko svetilnostjo in zložljivimi, vrtljivimi obesnimi kavljji ter močnim držalnim magnetom. Nova generacija različice **MINI-MAG**, močna glavna svetloba in usmerjen snop svetlobe, s prikazom napoljenosti akumulatorja spredaj.

**Tehnologija z visokozmogljivimi COB svetlečimi diodami**, za posebej svetlo, **homogeno površinsko svetlobo z dvema stopnjama osvetlitve**.

Brezstopenjska zatemnitev.

#### Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vključno z USB-polnilnim kablom.

### Tehnični opis

Sijalke	LED modul
Število vključenih akumulatorjev	1

Kapaciteta akumulatorja	1,2 Ah
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Svetlobni tok	20 - 200 lm
Napetost akumulatorja	3,7 V
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Čas obratovanja	2 - 20 h
Celotna dolžina	202 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Celotna širina	40 mm
Masa	143 g
Cona ATEX	brez
Oznaka proizvajalca	MINIMAG PRO
Vrsta izdelka	Delovne svetilke

---

## Pribor

Li-ionski akumulator Kapaciteta akumulatorja 1200 mAh	081431 1200
---	-------------