

**LED površinska svetilka Area, 230 V, Poraba moči: 65W****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081267 65
GTIN	5708997356371
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

Izvedba za osvetlitev brez sence in bleščanja z velikim sipanjem svetlobe. Visokozmogljiva 360-stopinjska delovna svetilka s šuko vtičnico. Svetilko lahko obesite kjerkoli na močan kavelj ali jo postavite neposredno na delovno mizo.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Primerno za:

Trinožno stojalo art. 081252 vel. 1,35–3.

Tehnični opis

Sijalke	LED-svetilka
Napajanje	Omrežno napajana
Svetlobni tok	6000 lm
Poraba moči	65 W
Nastavljiv kot svetlobnega žarka	360 stopinj

Masa	3500 g
Barva svetlobe	6000 K
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Nazivna napetost	220 - 240 V
Celotna dolžina	305 mm
Celotna širina	199 mm
Celotna višina	199 mm
Dolžina priključnega kabla	5 m
Cona ATEX	brez
Značilnost blagovnega imena	230 V
Vrsta izdelka	Površinske svetilke