

Garant**Delovne rokavice, par Cut B, Velikost rokavic: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094405 9
GTIN	4062406131210
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

Vsi sestavni deli, tako nosilni material kot tudi prevleka, **brez silikona** (testirano s strani inštituta Fraunhofer). Zato je izjemno primerno za področja uporabe v avtomobilski industriji ali lakirnicah.

Delovna rokavica za zaščito pred ostrimi predmeti brez silikona z zelo dobrim prileganjem in majhno težo. Zaradi izredne gibljivosti prstov je zelo primerna za natančno rokovanje z majhnimi deli z ostrimi robovi. Specialno pletivo s spandeksom s **tehnologijo pletenja 18-gauge** in trpežno poliuretansko prevleko.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice

Velikost rokavic	9
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Brez LABS
Lastnosti rokavic	brez silikona
EN 388	4X42B
Nosilni material	Najlon/spécialno pletivo/spandeks
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	180 mm
Barva	siva/oranžna
Tehnologija pletenja	18G
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice