

Garant**Delovne rokavice, par Cut B, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094405 10
GTIN	4062406131227
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

Vsi sestavni deli, tako nosilni material kot tudi prevleka, **brez silikona** (testirano s strani inštituta Fraunhofer). Zato je izjemno primerno za področja uporabe v avtomobilski industriji ali lakirnicah.

Delovna rokavica za zaščito pred ostrimi predmeti brez silikona z zelo dobrim prileganjem in majhno težo. Zaradi izredne gibljivosti prstov je zelo primerna za natančno rokovanje z majhnimi deli z ostrimi robovi. Specialno pletivo s spandeksom s **tehnologijo pletenja 18-gauge** in trpežno poliuretansko prevleko.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice

Velikost rokavic	10
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Brez LABS
Lastnosti rokavic	brez silikona
EN 388	4X42B
Nosilni material	Najlon/spécialno pletivo/spandeks
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	180 mm
Barva	siva/oranžna
Tehnologija pletenja	18G
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice