

Garant**Delovne rokavice, par Cut B, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 094405 7 |
| GTIN | 4062406131098 |
| Razred artikla | 01H |

Opis**Izvedba:**

Vsi sestavni deli, tako nosilni material kot tudi prevleka, **brez silikona** (testirano s strani inštituta Fraunhofer). Zato je izjemno primerno za področja uporabe v avtomobilski industriji ali lakirnicah.

Delovna rokavica za zaščito pred ostrimi predmeti brez silikona z zelo dobrim prileganjem in majhno težo. Zaradi izredne gibljivosti prstov je zelo primerna za natančno rokovanje z majhnimi deli z ostrimi robovi. Specialno pletivo s spandeksom s **tehnologijo pletenja 18-gauge** in trpežno poliuretansko prevleko.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Kategorija zaščite | Kategorija II |
| Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Velikost rokavic | 7 |
| Vsebina | 12 |
| Lastnosti rokavic | Brez LABS |
| Lastnosti rokavic | brez silikona |
| EN 388 | 4X42B |
| Nosilni material | Najlon/specialno pletivo/spandeks |
| Prevleka | PU |
| Različica prevleke | Prevleka dlani |
| Področje uporabe | Natančnost |
| Dolžina | 180 mm |
| Barva | siva/oranžna |
| Tehnologija pletenja | 18G |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Razred zaščite pred vrezi | B |
| Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |