

Garant
Odstranjevalec zarobka VHM v smeri naprej in nazaj, TiAlN, Ø DC: 12mm

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 208185 12 |
| GTIN | 4062406131401 |
| Razred artikla | 11X |

Opis
Izvedba:
Ekstra dolgo držalo.

Dvojno brušena glava s kotom 45°.

Uporaba:

Za **univerzalno uporabo** za skoraj vse materiale. Na novo razvita prevleka učinkovito **preprečuje nabiranje materiala na rezalnih robovih** – tudi pri aluminiju in INOX-u. Za **posnemanje robov naprej in nazaj** in **posnemanje roba** tudi na težko dostopnih mestih. **Izjemno primerno za obdelavo kontur.**

Tehnični opis

| | |
|---|--------------------|
| $L_4 +0,5$ | 37 mm |
| Podajanje f_z za robljenje v jeklo $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,017 mm |
| Ø rezila D_c | 12 mm |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj |
| Ø držala D_s | 12 mm |
| $L_2 +0,5$ | 6 mm |
| Ø $D_1 +0,05$ | 6 mm |
| Število zob Z | 5 |
| Oblika | ploščati |
| Celotna dolžina L | 100 mm |
| Posnemanje roba | naprej in nazaj 45 |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Prevleka | TiAlN |
| Rezalni material | VHM |
| Standard | Tovarniški standard |
| Tip | N |
| Toleranca nazivnega \varnothing | $\pm 0,05$ |
| Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj |
| Delovna širina a_e pri rezkanju | $0,25 \times L2$ pri robljenju |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Toleranca držala | h6 |
| Barvni prstan | zelena |
| Vrsta izdelka | Posnemaalnik zarobka |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|-----------|------------|
| Al (kratki odrezki) | primerno | 125 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 75 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 70 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 70 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 45 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 40 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 35 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | pogojno primerno | 30 m/min | M |
| GG(G) | primerno | 45 m/min | K |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| mokro min. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |
| Zrak | primerno | | |

Storitve

Brušenje držala Tip HB

129100 HB