

## ejendals

### Delovne rokavice, par Tegera® 8805 Infinity, Velikost rokavic: 10



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094561 10
GTIN	7340118319308
Razred artikla	04R

#### Opis

##### Izvedba:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomsko oblikovane delovne rokavice za zaščito pred vrezi s **tehnologijo pletenja 18-gauge** za optimalno prilaganje in dobro spretnost prstov. Kakovostna prevleka iz nitrilne pene in PU na vodni osnovi omogoča dobro oprijemljivost. Z ojačanim pregibom palca. Primerne za **kontaktno toploto do 100 °C. Primerne za zaslone na dotik**. Dovoljenje za stik z živili. Poleg tega je rokavica **brez silikona** in je bila dermatološko preizkušena.

##### Standard:

EN 388; EN ISO 21420

##### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

#### Tehnični opis

Kategorija zaščite	Kategorija II
Velikost rokavic	10
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Vsebina	6
Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Tehnologija pletenja	18G
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388	4X41B
EN 407	X1XXXX
Nosilni material	Najlon, jeklena vlakna, karbon
Prevleka	Nitrilna pena/PU na vodni osnovi
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črna/siva/rumena
Standard	EN 407
Kontaktna vročina do	100 °C
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti