

HEDI

Električni podaljšek s trojno vtičnico, 250 V, Tip: 15N



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081184 15N
GTIN	4003644000517
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih (IP44). Odporno proti olju, bencinu, UV-žarkom.

S trojno spojko. **Neoprenski gumijasti kabel** z gumijastim vtičem in vtičnico, ki sta zaščitena proti brizgajoči vodi.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Tehnični opis

Tip	15N
Dolžina kabla	15 m
Struktura kabla	3G1,5
Razred kabla	H07RN-F
Material kabla	neopren
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Vrsta IP-zaščite	IP 44

Napajanje	Omrežno napajanje
Tip vtikača, vhod	F
Značilnost blagovnega imena	250 V
Omrežna napetost	250 V
Vrsta izdelka	Podaljšek (kabelski)

Pribor

Sistem za obešanje kablov CableFix Tip L	081191 L
Sistem za obešanje kablov CableFix Tip XL	081191 XL
Sistem za obešanje kablov CableFix Tip S	081191 S