

Garant GRIDLINE

Delovna miza Vario s 5 predali z delovno ploščo iz Eluplana, temno siva na kolesih s ploščo iz naravne trde kamnine, Velikosti: 1500/5**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	431315 1500/5
GTIN	4062406131821
Razred artikla	41W

Opis**Izvedba:**

Premično delovno mesto s ploščo iz trde kamnine za mobilno uporabo. Merilna in kontrolna plošča iz izbrane naravne trde kamnine, točnost 0. Fino diamantno lepna za kontrolo. Brez napak, homogena struktura. Odporna proti ukrivljanju in zvijanju. Absolutno odporna proti rji in kislinam, majhna toplotna prevodnost. **Vklj. s pušo z navojem M8 iz nerjavnega jekla. Delovna plošča iz temnega Eluplana debeline 50 mm;** 2 mm debela obloga iz umetne mase s površino, odporno proti obrabi in udarcem. Obloga je antistatična in v veliki meri odporna proti blagim kislinam in lugom. Žilava trda površina je posebej primerna za občutljive dele. Robovi so na vseh straneh oblepljeni s trakom iz umetne mase ABS. **Vozni nožni deli** iz 4-kotne cevi, po 2 kroglično uležajeni kolesi, 2 fiksni in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, poliuretanska tekalna površina, ki ne pušča sledi. Kolesa za zavijanje z zavoro za kolo in vrtljivi venec. Zadnje stene in odlagalna polica iz jeklene pločevine. Ohišje 24G širine 600 mm iz jeklene pločevine, centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili, enoročno zaporo proti izvlečenju predalov in nosilnostjo 75kg.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 50; 75; 75; 100; 125

Obseg dobave:

Vklj. s ploščo iz trde kamnine, točnost 0, 630 x 400 mm, puša z navojem M8. Kompletno zmontirana. Vklj. z ohišjem s predali.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, prašnata barva. Nosilec za ploščo iz trde kamnine antraciten RAL 7016, predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035 (konfiguracija ni možna).

Napotek:

Pribor najdete v katalogu delavniškega pohištva, zvezek 3.

Tehnični opis

Ravnost	0,007 mm
Višina ohišja predalnega bloka	500 mm
Višina	850 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Uporabna globina predalov	500 mm
maksimalna nosilnost transportne enote	400 kg
Serija	vario
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Širina plošče iz trde kamnine	400 mm
Širina ohišja predalnega bloka	600 mm
Globina ohišja predalnega bloka	650 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
Dolžina plošče iz trde kamnine	630 mm
Globina delovne plošče	750 mm
Uporabna širina predalov	500 mm
Masa	208 kg
Uporabna širina predalov v G	20
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala	1 mm
Višina delovne mize	850 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Debelina plošče	50 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Vrsta izdelka

Mobilna delovna miza