


Garant GRIDLINE

**Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 200 kg, 36×20G, Predal s prednjo višino: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930746 125
GTIN	4062406131685
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

**V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Nosilnost 200 kg.

**Primerno za:**

Ohišje orodne omare 40×24G art. 930735, ohišje 36×20G.

**Obseg dobave:**

Predal v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

**Lakiranje:**

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

**Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Uporabna površina predalov v G	36×20
Prednja višina	125 mm
Nosilnost predalov/polic	200 kg
Uporabna višina	100 mm
Masa	17 kg

Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno
Uporabna globina v G	20
Uporabna širina v G	36
Področje uporabe	Montažni voziček
Uporabna globina	500 mm
Uporabna širina	900 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	da
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	36×20G
Vrsta izdelka	Predal

## Pribor

Garnitura napisnih trakov 10 kos Uporabna širina predalov v G 36	951030 36
Enoročna zapora proti izvlečenju predalov Uporabna širina predalov v G 36	951020 36
Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10	951025 10
Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve 10 kos Uporabna širina predalov v G 36	951032 36