

Garant GRIDLINE

**Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg, 20×24G, Predal s prednjo višino: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931046 300
GTIN	4062406131906
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

**V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Nosilnost 75 kg.

**Primerno za:**

Ohišje orodne omare 24×28G art. 931035.

**Obseg dobave:**

Predal v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

**Lakiranje:**

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

**Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Tehnični opis**

Masa	18 kg
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna višina	275 mm

Uporabna površina predalov v G	20×24
Prednja višina	300 mm
Uporabna širina v G	20
Uporabna globina v G	24
Področje uporabe	Montažni voziček
Uporabna širina	500 mm
Uporabna globina	600 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	da
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×24G
Vrsta izdelka	Predal

## Pribor

Enoročna zapora proti izvlečenju predalov Uporabna širina predalov v G 20	951020 20
Garnitura napisnih trakov 10 kos Uporabna širina predalov v G 20	951030 20
Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve 10 kos Uporabna širina predalov v G 20	951032 20
Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10	951025 10