

Garant GRIDLINE

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov. 75 kg, 20×24G, Predal s prednjo višino: 250mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931046 250
GTIN	4062406131890
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili. Ročaj iz aluminija z zamenljivimi napisnimi trakovi, ki omogočajo večkratno napisovanje.

Izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm naprej).

Z **enoročno zaporo proti izvlečenju predalov** – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Nosilnost 75 kg.

Primerno za:

Ohišje orodne omare 24×28G art. 931035.

Obseg dobave:

Predal v celoti s po 1 parom vodilnih tračnic.

Lakiranje:

Predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice antracitne RAL 7016, **prašnata barva.**

Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	20×24
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Prednja višina	250 mm

Masa	17 kg
Uporabna višina	225 mm
Uporabna globina v G	24
Uporabna širina v G	20
Področje uporabe	Montažni voziček
Uporabna globina	600 mm
Uporabna širina	500 mm
Z zaporo proti izvlečenju predalov	da
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala (delno/v celoti)	100 %
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	20×24G
Vrsta izdelka	Predal

Pribor

Zaključne kapice prijemalnih letev 20 kos Tip 10	951025 10
Garnitura PVC-pokrovov za prijemalne letve 10 kos Uporabna širina predalov v G 20	951032 20
Enoročna zapora proti izvlečenju predalov Uporabna širina predalov v G 20	951020 20
Garnitura napisnih trakov 10 kos Uporabna širina predalov v G 20	951030 20