

HOLEX**Delovne rokavice, par Cut D, Velikost rokavic: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

094612 9

GTIN

4062406132361

Razred artikla

02H

Opis**Izvedba:**

Delovne rokavice z novo tehnologijo vlaken **popolnoma brez steklenih ali jeklenih vlaken**. Prevleka iz nitrilne pene. Standard Öko-Tex 100.

HOLEX Cut D. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s stopnjo zaščite pred vrezi D in **tehnologijo pletenja 18-gauge** za natančna opravila z veliko nevarnostjo vrezov.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Delovne rokavice z novo tehnologijo vlaken DYTEC® **popolnoma brez steklenih ali jeklenih vlaken**. Prevleka iz nitrilne pene. Standard Öko-Tex 100.

Tehnologija pletenja 18 Gauge za natančna opravila s srednjo nevarnostjo vrezov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Opozorilo, oglaševalsko besedilo:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Velikost rokavic	9
Kategorija zaščite	Kategorija II
Tehnologija pletenja	18G
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388	4342D
Nosilni material	DYTEC
Prevleka	Nitril pena
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Barva	črna/siva
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	D
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti