

**HOLEX****Delovne rokavice, par Cut D, Velikost rokavic: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

094612 7

GTIN

4062406132347

Razred artikla

02H

**Opis****Izvedba:**

Delovne rokavice z novo tehnologijo vlaken **popolnoma brez steklenih ali jeklenih vlaken**. Prevleka iz nitrilne pene. Standard Öko-Tex 100.

HOLEX Cut D. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s stopnjo zaščite pred vrezi D in **tehnologijo pletenja 18-gauge** za natančna opravila z veliko nevarnostjo vrezov.

**Izvedba, oglaševalsko besedilo:**

Delovne rokavice z novo tehnologijo vlaken DYTEC® **popolnoma brez steklenih ali jeklenih vlaken**. Prevleka iz nitrilne pene. Standard Öko-Tex 100.

**Tehnologija pletenja 18 Gauge** za natančna opravila s srednjo nevarnostjo vrezov.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Opozorilo, oglaševalsko besedilo:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Velikost rokavic	7
Kategorija zaščite	Kategorija II
Tehnologija pletenja	18G
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388	4342D
Nosilni material	DYTEC
Prevleka	Nitril pena
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Barva	črna/siva
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	D
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti