

HOLEX**Delovne rokavice, par Cut E, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094613 8
GTIN	4062406132422
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

Delovne rokavice z novo tehnologijo vlaken **popolnoma brez steklenih ali jeklenih vlaken**. Prevleka iz nitrilne pene. Standard Öko-Tex 100.

HOLEX Cut E. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s stopnjo zaščite pred vrezi EN-ISO E in tehnologijo pletenja 15-gauge za spremenljiva opravila z ekstremno nevarnostjo vrezov.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Delovne rokavice z novo tehnologijo vlaken DYTEC® **popolnoma brez steklenih ali jeklenih vlaken**. Prevleka iz nitrilne pene. Standard Öko-Tex 100.

Tehnologija pletenja 15 Gauge za spremenljiva opravila z ekstremno nevarnostjo vrezov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Opozorilo, oglaševalsko besedilo:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Velikost rokavic	8
Tehnologija pletenja	15G
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388	4443E
Nosilni material	DYTEC
Prevleka	Nitril pena
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črna/siva
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	E
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti