

HOLEX**Delovne rokavice, par Cut E, Velikost rokavic: 11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

094613 11

GTIN

4062406132477

Razred artikla

02H

Opis**Izvedba:**

Delovne rokavice z novo tehnologijo vlaken **popolnoma brez steklenih ali jeklenih vlaken**. Prevlaka iz nitrilne pene. Standard Öko-Tex 100.

HOLEX Cut E. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s stopnjo zaščite pred vrezi EN-ISO E in tehnologijo pletenja 15-gauge za spremenljiva opravila z ekstremno nevarnostjo vrezov.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Delovne rokavice z novo tehnologijo vlaken DYTEC® **popolnoma brez steklenih ali jeklenih vlaken**. Prevlaka iz nitrilne pene. Standard Öko-Tex 100.

Tehnologija pletenja 15 Gauge za spremenljiva opravila z ekstremno nevarnostjo vrezov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Opozorilo, oglaševalsko besedilo:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|---|
| Kategorija zaščite | Kategorija II |
| Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
| Velikost rokavic | 11 |
| Tehnologija pletenja | 15G |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 |
| EN 388 | 4443E |
| Nosilni material | DYTEC |
| Prevleka | Nitril pena |
| Različica prevleke | Prevleka dlani |
| Področje uporabe | Večnamensko |
| Barva | črna/siva |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Razred zaščite pred vrezi | E |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |