

HOLEX**Delovne rokavice, par Cut F/A8, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

094615 8

GTIN

4062406132576

Razred artikla

02H

Opis**Izvedba:**

Delovne rokavice z novo tehnologijo vlaken **popolnoma brez steklenih ali jeklenih vlaken**.

Prevleka iz nitrilne pene. Standard Öko-Tex 100.

HOLEX Cut F. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi z najvišjo stopnjo zaščite pred vrezi EN-ISO F (ustreza ANSI A8) za težka opravila z ekstremno nevarnostjo vrezov.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Delovne rokavice z novo tehnologijo vlaken DYTEC® **popolnoma brez steklenih ali jeklenih vlaken**. Prevleka iz nitrilne pene. Standard Öko-Tex 100.

Stopnja zaščite pred vrezi F (ustreza ANSI A8) za težka opravila z ekstremno nevarnostjo vrezov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Opozorilo, oglaševalsko besedilo:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	8
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Kategorija zaščite	Kategorija II
Tehnologija pletenja	10G
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388	4543F
Nosilni material	DYTEC
Prevleka	Nitril pena
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Heavy Duty
Barva	črna/siva
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	F
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti