

**HOLEX****Delovne rokavice, par Cut F/A8, Velikost rokavic: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

094615 9

GTIN

4062406132583

Razred artikla

02H

**Opis****Izvedba:**

Delovne rokavice z novo tehnologijo vlaken **popolnoma brez steklenih ali jeklenih vlaken**.

Prevleka iz nitrilne pene. Standard Öko-Tex 100.

HOLEX Cut F. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi z najvišjo stopnjo zaščite pred vrezi EN-ISO F (ustreza ANSI A8) za težka opravila z ekstremno nevarnostjo vrezov.

**Izvedba, oglaševalsko besedilo:**

Delovne rokavice z novo tehnologijo vlaken DYTEC® **popolnoma brez steklenih ali jeklenih vlaken**. Prevleka iz nitrilne pene. Standard Öko-Tex 100.

Stopnja zaščite pred vrezi F (ustreza ANSI A8) za težka opravila z ekstremno nevarnostjo vrezov.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Opozorilo, oglaševalsko besedilo:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Velikost rokavic	9
Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Kategorija zaščite	Kategorija II
Tehnologija pletenja	10G
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388	4543F
Nosilni material	DYTEC
Prevleka	Nitril pena
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Heavy Duty
Barva	črna/siva
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	F
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti