

HOLEX**Delovne rokavice, par Pro Cut E, Velikost rokavic: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094605 8
GTIN	4062406132866
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

HOLEX Pro Cut E. Brezšivno pletene delovne rokavice za zaščito pred vrezi pri **ekstremni nevarnosti vrezov**. PU-nitrilna pena za zelo dober oprijem tudi v oljnem in mokrem delovnem okolju. Ojačan pregib palca za daljšo življenjsko dobo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Kategorija zaščite	Kategorija II
Velikost rokavic	8
Vsebina	12

Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Ojačan pregib palca
Tehnologija pletenja	13G
Sušenje	Sušenje na zraku
EN 388	4X42E
Nosilni material	HPPE
Prevleka	PU na vodni osnovi/nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črna/siva
Dolžina	255 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Razred zaščite pred vrezi	E
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti