

**Delovne rokavice, par Eco Cut F, Velikost rokavic: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094608 9
GTIN	4062406132972
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

HOLEX Eco Cut F, **stopnjo zaščite pred vrezi F za zaščito pri ekstremni nevarnosti vrezov.** Brezšivno pletene delovne rokavice za zaščito pred vrezi za vsakodnevno uporabo. Z odporno PU-prevleko.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Kategorija zaščite	Kategorija II
Velikost rokavic	9
Vsebina	1

Lastnosti rokavic	Primerne za zaslone na dotik
Tehnologija pletenja	13G
Sušenje	Sušenje na zraku
EN 388	4X42F
Nosilni material	HPPE
Prevleka	PU
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Heavy Duty
Barva	sive
Dolžina	255 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Razred zaščite pred vrezi	F
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti