

HOLEX**Delovne rokavice, par Pro Cut E, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094605 10
GTIN	4062406132880
Razred artikla	02H

Opis**Izvedba:**

HOLEX Pro Cut E. Brezšivno pletene delovne rokavice za zaščito pred vrezi pri **ekstremni nevarnosti vrezov**. PU-nitrilna pena za zelo dober oprijem tudi v oljnem in mokrem delovnem okolju. Ojačan pregib palca za daljšo življenjsko dobo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Vrsta rokavic	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti
Velikost rokavic	10
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12

Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Ojačan pregib palca
Tehnologija pletenja	13G
Sušenje	Sušenje na zraku
EN 388	4X42E
Nosilni material	HPPE
Prevleka	PU na vodni osnovi/nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Barva	črna/siva
Dolžina	255 mm
Uporaba	za večkratno uporabo
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Razred zaščite pred vrezi	E
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti