

**Garant****SOMT 083608 PDER, HB7520, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	214955 UNI
GTIN	4045197730039
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Večja debelina ploščice omogoča bistveno bolj izoblikovano geometrijo kotanje za pozitivno rezkanje in zmanjšuje občutljivost za lomljenje.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Tehnični opis**

Tip	UNI
Radij rezila	0,8 mm
Debelina ploščice E	3,6 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT 083608 PDER
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

**Uporabniški podatki**

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 500 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	190 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	70 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		