

HOLEX

HM roto rezkar, Z7 polfini, križno ozobljeni Ø držala 3 mm, Karbidna trdina, Tip: D0302



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG5691 D0302
GTIN	4045197731012
Razred artikla	GGN

Opis

Izvedba:

Roto rezkarji iz karbidne trdine z veliko žilavostjo in največjo trdnostjo robov. Držalo je iz jekla, če je Ø glave rezkarja večji od Ø držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Univerzalno ozobljenje Z7 za odstranjevanje zarobka, posnemanje robov, glajenje ter obdelavo zvarov in površin. Primerni tako za ročno uporabo kot tudi za uporabo na industrijskih robotih.

Mali roto rezkarji iz karbidne trdine s držalom Ø 3 mm.

kot 546910.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Vsebina:

10 roto rezkarjev v vezu.

Napotek:

Prodaja le v vezih, brez posamične prodaje! Informacije za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.

Tehnični opis

Celotna dolžina	38 mm
Ø glave	3 mm
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Opis oblike	Krogla
Kratica ozobja	Z7
Dolžina glave L ₁	2,5 mm
Oblika	D0302
Ø držala	3 mm
Vsebina	10
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		

Pribor

Mali roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni Tip D0302	546910 D0302
---	--------------