

HOLEX

HM roto rezkar, Z7 polfini, križno ozobljeni Ø držala 6 mm, Karbidna trdina, Tip: AS1225



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG5075 AS1225 |
| GTIN | 4045197730664 |
| Razred artikla | GGN |

Opis

Izvedba:

Roto rezkarji iz karbidne trdine z veliko žilavostjo in največjo trdnostjo robov. Držalo je iz jekla, če je Ø glave rezkarja večji od Ø držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Univerzalno ozobljenje Z7 za odstranjevanje zarobka, posnemanje robov, glajenje ter obdelavo zvarov in površin. Primerni tako za ročno uporabo kot tudi za uporabo na industrijskih robotih.

Držalo Ø 6 mm.

kot 540750. **Valjasta oblika (ZYAS), s čelnim ozobjem.**

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Vsebina:

10 roto rezkarjev v vezu.

Napotek:

Prodaja le v vezih, brez posamične prodaje! Informacije za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Kratika ozobja | Z7 |
| Dolžina glave L ₁ | 25 mm |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja |
| Ø držala | 6 mm |
| Oblika | AS1225 |
| Vrsta ozobja | križno ozobljeni |
| Ø glave | 12 mm |
| Celotna dolžina | 70 mm |
| Opis oblike | Valj s čelnim ozobljenjem |
| Vsebina | 10 |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Vrsta izdelka | Roto rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| INOX | pogojno primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| Uni | primerno | | |

Pribor

| | |
|---|---------------|
| Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni Tip AS1225 | 540750 AS1225 |
|---|---------------|