

**HOLEX**

**HM roto rezkar, Z7 polfini, križno ozobljeni Ø držala 6 mm, Karbidna trdina, Tip: C0820**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	GG5075 C0820
GTIN	4045197730695
Razred artikla	GGN

## Opis

### Izvedba:

**Roto rezkarji iz karbidne trdine** z veliko žilavostjo in največjo trdnostjo robov. Držalo je iz jekla, če je Ø glave rezkarja večji od Ø držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Univerzalno ozobljenje Z7 za odstranjevanje zarobka, posnemanje robov, glajenje ter obdelavo zvarov in površin. Primerni tako za ročno uporabo kot tudi za uporabo na industrijskih robotih.

Držalo Ø 6 mm.

kot 540750. **Okrogli valj** (WRC).

### Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

### Vsebina:

**10 roto rezkarjev v vezu.**

### Napotek:

**Prodaja le v vezih, brez posamične prodaje! Informacije za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.**

## Tehnični opis

Kratika ozobja	Z7
Ø držala	6 mm
Oblika	C0820
Celotna dolžina	63 mm
Ø glave	8 mm
Opis oblike	Okrogli valj
Stopnja preciznosti ozobljenja	srednja
Dolžina glave L <sub>1</sub>	19 mm
Vrsta ozobja	križno ozobljeni
Vsebina	10
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Roto rezkar

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
Uni	primerno		

## Pribor

Roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni Tip C0820	540750 C0820
--	--------------