

HOLEX

HM roto rezkar, Z7 polfini, križno ozobljeni Ø držala 3 mm, Karbidna trdina, Tip: F0613



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG5691 F0613 |
| GTIN | 4045197731074 |
| Razred artikla | GGN |

Opis

Izvedba:

Roto rezkarji iz karbidne trdine z veliko žilavostjo in največjo trdnostjo robov. Držalo je iz jekla, če je Ø glave rezkarja večji od Ø držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine. Univerzalno ozobljenje Z7 za odstranjevanje zarobka, posnemanje robov, glajenje ter obdelavo zvarov in površin. Primerni tako za ročno uporabo kot tudi za uporabo na industrijskih robotih.

Mali roto rezkarji iz karbidne trdine s držalom Ø 3 mm.

kot 546910. **Krožni lok** (RBF).

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Vsebina:

10 roto rezkarjev v vezu.

Napotek:

Prodaja le v vezih, brez posamične prodaje! Informacije za naročanje: 1 garnitura = 1 vez.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Oblika | F0613 |
| Kratica ozobja | Z7 |
| Dolžina glave L ₁ | 12,7 mm |
| Ø držala | 3 mm |
| Opis oblike | Okrogli lok |
| Celotna dolžina | 45 mm |
| Vrsta ozobja | križno ozobljeni |
| Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja |
| Ø glave | 6,4 mm |
| Vsebina | 10 |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Vrsta izdelka | Roto rezkar |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | | |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | | |
| INOX | pogojno primerno | | |
| Ti | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| Uni | primerno | | |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Mali roto rezkar Z7 – polfini, križno ozobljeni Tip F0613 | 546910 F0613 |
|---|--------------|