

Garant**Magnetno držalo, Neodim, Širina: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	956810 125
GTIN	4062406198060
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Držalo iz umetne mase z dvema močnima, vtisnjenima neodimovima magnetoma. Za boljšo organizacijo na delovnem mestu. Za pritrditev načrtov in delovnih nalogov na kovinsko podlago. Razdalja med magnetoma 84 mm preprečuje obračanje in dviganje dokumentov.

Tehnični opis

Širina	125 mm
Višina	11 mm
Globina	11 mm
Material magnetnega jedra	Neodim
Vrsta izdelka	Organizacijski magnet