

Garant GRIDLINE

Transportna enota, garnitura za naknadno vgradnjo, Primerno za globino ohišja v G: 24



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	958480 24
GTIN	4062406133481
Razred artikla	9GK

Opis

Izvedba:

Transportna enota GridLine je sestavljena iz 2 pocinkanih prečk iz jeklene pločevine. V celoti z montirano garnituro koles in 1 garnituro dvokomponentnih ročajev Haptoprene®. Za vijlačno pritrditev na omare in omare za orodje GridLine. **Potiskanje s strani stranske stene.** Za naknadno montažo za omare in omare za orodje GridLine.

Primerno za:

Omare za orodje art. 930505–930735.

Obseg dobave:

1 × traverza z 2 kolesoma za zavijanje z zavoro, 1 × traverza z 2 trdno nameščenima kolesoma, 1 × garnitura ročajev.

Pazi:

Zaradi nevarnosti prevračanja pri montaži transportne enote obvezno upoštevajte navedeno maksimalno višino.

Pri nosilnosti upoštevajte lastno maso omare/omare za orodje.

Napotek:

Transportna enota, primerna za omare za orodje GridLine do višine največ 1000 mm. Omare za orodje 24×24G samo do višine 900 mm. Maksimalna skupna nosilnost 600 kg. **Obvezna vgradnja predalov z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.**

Tehnični opis

Ø kolesa za zavijanje	125 mm
-----------------------	--------

Podatkovni list

Ø trdno nameščene kolesa	125 mm
Globina	600 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Podložna višina	160 mm
Vrsta izdelka	Transportna enota