

Garant GRIDLINE

**Transportna enota, garnitura za naknadno vgradnjo, Primerno za globino ohišja v G: 20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	958480 20
GTIN	4062406133474
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Transportna enota GridLine je sestavljena iz 2 pocinkanih prečk iz jeklene pločevine. V celoti z montirano garnituro koles in 1 garnituro dvokomponentnih ročajev Haptoprene®. Za vijlačno pritrditev na omare in omare za orodje GridLine. **Potiskanje s strani stranske stene.** Za naknadno montažo za omare in omare za orodje GridLine.

**Primerno za:**

Omare art. 940001 – 940123; art. 940801 – 940863.

**Obseg dobave:**

1 × traverza z 2 kolesoma za zavijanje z zavoro, 1 × traverza z 2 trdno nameščenima kolesoma, 1 × garnitura ročajev.

**Pazi:**

**Zaradi nevarnosti prevračanja pri montaži transportne enote obvezno upoštevajte navedeno maksimalno višino.**

**Pri nosilnosti upoštevajte lastno maso omare/omare za orodje.**

**Napotek:**

Transportna enota, primerna za omare GridLine do višine največ 1250 mm. Maksimalna skupna nosilnost 200 kg. **Samo za omare GridLine brez predalov.**

**Tehnični opis**

Ø trdno nameščenega kolesa	125 mm
Ø kolesa za zavijanje	125 mm

## Podatkovni list

Maksimalna nosilnost	200 kg
Podložna višina	160 mm
Globina	500 mm
Vrsta izdelka	Transportna enota