

Garant**List krožne žage za kovino, izmenični zob s fazo univerzalni, Ø lista D: 136mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	584095 136
GTIN	4062406133511
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

S karbidno trdino, precizna izvedba s čvrstim osnovnim listom, z dušenjem hrupa. Bogato dimenzionirana rezila iz karbidne trdine dopuščajo pogosto ostrenje. **Vpenjalna izvrtina Ø 20 mm.**

Uporaba:

Za krožne, ploščadne, nihajne, čelilne in zajeralne žage.

Univerzalni list za krožne žage za rezanje **različnih materialov**, npr. **ravnih in kotnih železnih profilov**, aluminija in drugih nž-kovin. Ravni zob s posnetim robom do Ø 250 mm, izmenični zob s posnetim robom od Ø 300 mm.

Napotek:

Druge liste za krožne žage najdete v skupini 17.

Tehnični opis

Ø izvrtine	20 mm
Število zob	30
Širina reza B	1,6 mm

Vrsta izdelka

List krožne žage