



Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorske baterije in polnilnika, Tip: 71161264



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070200 71161264
GTIN	4014586889900
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

2- in 4-stopenjski akumulatorski vrtalni vijačnik

- Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
- Elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
- Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
- Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehкими vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
- Največji napredek pri delu z akumulatorji AMPShare 18V ProCore: Tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje akumulatorja zagotavljata do 87 % večjo zmogljivost kot običajni akumulatorji.

Prednosti:

Patentirano 4-stopenjsko gonilo.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev. Vklj. z vrtalno glavo, zaponko za pas in transportnim kovčkom. **Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.**

Napotek:

Ustrezne akumulatorje, polnilnike akumulatorjev in začetne komplete najdete pri art. 073851–073866.

Tehnični opis

Pakiranje	Transportni kovček
Masa	1,2 kg
Tipična uporaba	Heavy Duty
Oznaka proizvajalca	ASCM 18 QSW Select
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Maksimalno število vrtljajev v 3. stopnji	1400 min ⁻¹
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	700 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	40 mm
Največji vrtilni moment v mehko	20 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 4. stopnji	2500 min ⁻¹
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	400 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalni vrtilni moment v trdo	40 Nm
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	les
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	4-stopenjsko gonilo. 18V

USP2

primerno za les in jeklo, vpenjalno območje hitre vpenjalne glave 1,5–13, brez akumulatorske baterije

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V

073835 FE18