



Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorske baterije in polnilnika, Tip: 711SET



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070200 711SET
GTIN	2050002046481
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

2- in 4-stopenjski akumulatorski vrtalni vijačnik

- Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
- Elektronska regulacija vrtiljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
- Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
- Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehкими vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
- Največji napredek pri delu z akumulatorji AMPShare 18V ProCore: Tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje akumulatorja zagotavljata do 87 % večjo zmogljivost kot običajni akumulatorji.

Prednosti:

Patentirano 4-stopenjsko gonilo.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev. Obsežna **profesionalna garnitura navojnih svedrov**, idealna za obdelavo kovin.

- **Držalo za vijačne nastavke QuickIN (1/4-colsko).**

- Adapter z navojnim svedrom QuickIN z 2 vpenjalnima stročnicama.
- Adapter za nasadne ključe QuickIN.
- Kotna glava.
- Polnilnik akumulatorjev in 2 akumulatorja.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje, polnilnike akumulatorjev in začetne komplete najdete pri art. 073851–073866.

Tehnični opis

Kapaciteta akumulatorja	6 Ah
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Pakiranje	Transportni kovček
Največji vrtilni moment v mehko	46 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	400 min ⁻¹
Tipična uporaba	Heavy Duty
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	800 min ⁻¹
Masa	2 kg
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalno število vrtljajev v 4. stopnji	3850 min ⁻¹
Maksimalno število vrtljajev v 3. stopnji	1950 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	50 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	25 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalni vrtilni moment v trdo	90 Nm
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Oznaka proizvajalca	ASCM 18 QMSET
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo

Primerno za material	les
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	4-stopenjsko gonilo. 18V
USP2	primerno za les in jeklo, vpenjalno območje hitre vpenjalne glave 1,5–13, brez akumulatorske baterije

Pribor

Li-ionski akumulator HighPower Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073834 FE18
Pribor za ročni vijačnik Quick-In Tip 711301	070208 711301
Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorske baterije in polnilnika Tip 71161164	070200 71161164
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip 92604323	073832 92604323