



Akumulatorski vrtalni stroj za vrtanje z jedrom, Tip: 71700162



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	076524 71700162
GTIN	4014586889108
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Majhen enostopenjski univerzalni magnetni vrtalni stroj za vrtanje z jedrom z EC-motorjem brez ščetk z velikim številom vrtljajev. Največja funkcionalnost za mobilno uporabo na delovišču.

- **Za največjo zmogljivost se priporoča akumulator FEIN HighPower s 5,2 Ah.**
- **Desni/levi tek.**
- **Posebej ozek trajni magnet s predmagnetenjem.**
- **Prilagodljivost pri vseh mobilnih vrtalnih delih, kot so vrtanje z jedrom, spiralno vrtanje, vrtanje navojev, grezenje in povrtavanje.**
- **Preprost in nezamenljiv koncept upravljanja v vidnem polju uporabnika.**
- **Komforten prikaz magnetne držalne sile.**
- **Senzor nagiba.**
- **Elektronska nastavitve števila vrtljajev.**
- **Pomnilniška funkcija za shranjevanje števila vrtljajev.**

Standard:

- **Li-ionski akumulator FEIN HighPower.**
- **Udoben prikaz magnetne držalne sile.**
- **Senzor nagiba.**
- **Desni/levi tek.**

Majhen enostopenjski univerzalni magnetni vrtalni stroj za vrtanje z jedrom z EC-motorjem brez ščetk z velikim številom vrtljajev. Največja funkcionalnost za mobilno uporabo na delovišču.

Obseg dobave:

AKBU 35 PMQ Select **brez akumulatorja, vklj. s** črpalko za hladilno sredstvo, tovornim trakom, kavljem za odrezke, centrirnim zatičem, zaščito pred dotikom, izbijalnim klinom in transportnim kovčkom.

Napotek:

Ustrezni akumulator je na voljo opcijsko pod art. 073834 FE 18 oz. osnovna garnitura pod art. 073832 vel. 92604325.

Pakiranje: Transportni kovček

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 18 V

Oznaka proizvajalca: AKBU 35 PMQ Select

Tovarniška številka: 71700162

Kapaciteta akumulatorja: 2,5 Ah

Napetost akumulatorja: 18 V

Maksimalno število vrtljajev: 130 - 520 min⁻¹

Oblika vpenjala za orodja: QuickIN / MK2

Tehnični opis

Dolžina magnetne noge	195 mm
Maksimalno število vrtljajev	130 - 520 min ⁻¹
Maksimalni Ø povrtavanja	18 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	18 mm
Oznaka proizvajalca	AKBU 35 PMQ Select
Globina vrtanja	Sveder za vrtanje z jedrom v jeklo maksimalno 50 mm
Pakiranje	Transportni kovček
Maksimalni Ø z navojnim svedrom v jeklo	M14
Delovni hod	135 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Oblika vpenjala za orodja	QuickIN / MK2
Tovarniška številka	71700162
Masa	12,8 kg
Višina	450 mm
Kapaciteta akumulatorja	2,5 Ah
Širina magnetne noge	70 mm

Maksimalni Ø grezenja	31 mm
Napetost akumulatorja	18 V
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj

Pribor

Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip 92604325	073832 92604325
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
	119000 15

Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 15 mm	
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip 9260431501	073832 9260431501
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Li-ionski akumulator HighPower Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073834 FE18
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip 9260430701	073832 9260430701
Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
	119000 22

Sveder za vrtanje z jedrom HM globina rezanja 35 mm Ø
DC 22 mm
