

**Bimetalna žaga za luknje Power Change Plus, Premer: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	589790 22
GTIN	3165140949705
Razred artikla	54B

Opis**Izvedba:**

HSS-bimetalna žaga za luknje z izredno odpornostjo in dolgo življenjsko dobo. **Progresivno ozobljenje** zagotavlja hiter rez in idealno odstranjevanje odrezkov. Sistem **Power Change Plus** omogoča hitro zamenjavo žage za luknje brez uporabe orodja. Maksimalna globina rezanja za vse velikosti **44 mm**.

Uporaba:

Za uporabo na stacionarnih in ročno vodenih strojih. Primerno za rezanje vseh vrst materialov, npr. jekla, aluminija, plemenitega jekla in lesa.

Priporočilo:

Kakovost reza je odvisna od pravega števila vrtljajev in temperature. Uporaba rezalnega olja npr. art. 084205 vel. 0,25 podaljšuje življenjsko dobo in omogoča hitrejše napredovanje pri delu.

Tehnični opis

priporočeno število vrtljajev v jeklo	390 min ⁻¹
priporočeno število vrtljajev v aluminij	585 min ⁻¹
priporočeno število vrtljajev v INOX	195 min ⁻¹

Premer	22 mm
Serijs	Power Change Plus
Zob na colo	4-5
Primerno za materiale	Jeklo
Primerno za materiale	Aluminij
Primerno za materiale	Plemenito jeklo
Primerno za materiale	Les
maksimalna globina reza	44 mm
Vrsta izdelka	Žage za luknje