



Bimetalna žaga za luknje Power Change Plus, Premer: 105mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	589790 105
GTIN	3165140950091
Razred artikla	54B

Opis

Izvedba:

HSS-bimetalna žaga za luknje z izredno odpornostjo in dolgo življenjsko dobo. **Progressivno ozobljenje** zagotavlja hiter rez in idealno odstranjevanje odrezkov. Sistem **Power Change Plus** omogoča hitro zamenjavo žage za luknje brez uporabe orodja. Maksimalna globina rezanja za vse velikosti **44 mm**.

Uporaba:

Za uporabo na stacionarnih in ročno vodenih strojih. Primerno za rezanje vseh vrst materialov, npr. jekla, aluminija, plemenitega jekla in lesa.

Priporočilo:

Kakovost reza je odvisna od pravega števila vrtljajev in temperature. Uporaba rezalnega olja npr. art. 084205 vel. 0,25 podaljšuje življenjsko dobo in omogoča hitrejše napredovanje pri delu.

Tehnični opis

priporočeno število vrtljajev v aluminij	120 min ⁻¹
priporočeno število vrtljajev v INOX	40 min ⁻¹
Premer	105 mm
priporočeno število vrtljajev v jeklo	80 min ⁻¹
Serijska	Power Change Plus

Zob na colo	4-5
Primerno za materiale	Jeklo
Primerno za materiale	Aluminij
Primerno za materiale	Plemenito jeklo
Primerno za materiale	Les
maksimalna globina reza	44 mm
Vrsta izdelka	Žage za luknje