



Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: 7113226H1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070205 7113226H1
GTIN	2050002046511
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

2- in 4-stopenski akumulatorski vrtalni vijačnik

- Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
- Elektronska regulacija vrtiljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
- Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
- Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehкими vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
- Največji napredek pri delu z akumulatorji AMPShare 18V ProCore: Tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje akumulatorja zagotavljata do 87 % večjo zmogljivost kot običajni akumulatorji.

Akumulatorski 2-stopenski vrtalni vijačnik z motorjem brez ščetk.

- EC-motor POWER-Drive z malo vzdrževanja z velikim vrtilnim momentom in zaščito pred preobremenitvijo.
- Mehanski izklop vrtilnega momenta, nastavitvev v 22 stopnjah, dodatna vrtalna stopnja.

Prednosti:

Mehanska nastavitvev vrtilnega momenta v 22 stopnjah.

Obseg dobave:

Vključno z akumulatorjem in polnilnikom akumulatorjev. Vklj. z vrtalno glavo, zaponko za pas, transportnim kovčkom in polnilnikom akumulatorjev.

Tehnični opis

Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	50 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Masa	1,7 kg
Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Tipična uporaba	Strong
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	450 min ⁻¹
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Napetost akumulatorja	18 V
Največji vrtilni moment v mehko	32 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	2000 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	ABS 18 QC
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalni vrtilni moment v trdo	60 Nm
Pakiranje	Transportni kovček
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	les
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18 V, 2-stopenjsko
USP2	Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5–13, v transportnem kovčku

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073837 FE18
Osnovna garnitura akumulatorjev Tip 92604324	073832 92604324
Akumulatorski vrtalni vijačnik Tip 71132264	070205 71132264