

**Mitutoyo****Digitalno pomično merilo IP67, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	412623 300
GTIN	4946368727912
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

Elektronsko pomično merilo z elektroniko Absolute in velikim, dobro čitljivim prikazovalnikom. Neobčutljivo na vodo, olje in prah. Majhna poraba energije omogoča 18000 ur neprekinjene uporabe z eno baterijo (vel. 300: 5000 ur). Naprava se pri upravljanju samodejno vklopi, ko je ne uporabljate, pa se po pribl. 20 minutah samodejno izklopi.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vključno z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

**Tehnični opis**

Odčitavanje	0,01 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,4
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Izmerjena vrednost in ničelna točka po ponovnem aktiviranju iz pripravljenosti	da
Z globinskim omejevalnikom	da
Kalibriranje	A1
Število vključenih baterij	1

Merilno območje	0 - 300 mm
Standard	ISO 13385
Dolžina konic	64 mm
Avtomatski izklop	da
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	$\pm 0,03$ mm
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300
DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300