

## Mitutoyo

### Digitalno pomično merilo s sistemom AOS in podatkovnim izhodom, Merilno območje: 300mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	412642 300
GTIN	4946368728384
Razred artikla	44A

#### Opis

##### Izvedba:

Merilni rezultat je prikazan z razločnimi številkami (višina 9 mm). Elektromagnetni merilni sistem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** zagotavlja povečano zaščito proti vodi in prahu.

- **Absolutno merjenje; nastavljanje ničle ni potrebno, zato je merjenje hitro in zanesljivo.**
- **Majhna poraba energije (20000 h neprekinjene uporabe), prikaz stanja napolnjenosti baterije.**

##### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

##### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080 in art. 497100 s tipko Data.

Pokrov predala za baterije art. 412239 vel. B.

#### Tehnični opis

Z globinskim omejevalnikom	da
Dolžina konic	64 mm
Število vključenih baterij	1
Merilno območje	0 - 300 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Kalibriranje	A1
Standard	ISO 13385

Odčitavanje	0,01 mm
Višina številc LCD prikazovalnika	9 mm
Globinski omejevalnik	kotno 3,7×1,4
Čas delovanja	20.000 h
Tip baterij	Gumbasta baterija
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,03 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilni postopek merilne naprave	elektromagnetni induktivni postopek
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	univerzalnih pomičnih meril

## Storitve

DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm

021010 300

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm

021000 300

## Pribor

Pokrov predala za baterije Tip B

412239 B