

ESCHENBACH

**Lupa s svetilko varioLED+, Ø leče: 132mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	491655 132
GTIN	4048347905806
Razred artikla	49A

**Opis****Izvedba:**

- Ergonomična oblika – mala poraba energije – LED-diode z dolgo življenjsko dobo (do 50.000 obratovalnih ur).
- Lupa s svetilko s 84 visokozmogljivimi LED-diodami z dolgo življenjsko dobo.
- Nastavljiva obročna osvetlitev ali segmentna osvetlitev, zatemnitev v 3 stopnjah. Jakost obročne osvetlitve: 6000 lx/3500 lx/2400 lx; segmentna osvetlitev: 2350 lx/1450lx/960 lx.
- Barvna temperatura 6500 K.
- Vrednost Ra 86.
- V trenutku polna svetlobna zmogljivost – brez migetanja.
- Asferična lahka leča PXM® s trdo prevleko cara-tec® s povečavo 3,55 dpt/2× in Ø 132 mm zagotavlja veliko vidno polje in nudi preslikavo z ostrimi robovi brez popačitve za neutrujajoče delo.
- Pokrov leče se lahko privzdigne ali sname.
- Hitra menjava pogleda med povečano in normalno sliko zaradi prosto lebdeče leče.
- Izredno majhna masa in 6 zglobov omogočajo optimalno nastavitve glave lupe za vsako situacijo – različne možnosti pritrditve.

**Obseg dobave:**

Namizna spona za debelino plošče 18–74 mm.

**Dodatni pribor:**

Dodatna leča s povečavo 6 dpt/2,5× in Ø 132 mm.

**Napotek:**

Namizna noga in zaščita za spodnjo stran lupe sta dobavljivi po ponudbi.  
Vir svetlobe lahko zamenja proizvajalec.

**Tehnični opis**

Povečava (x-krat)	1,9
Ø leče	132 mm
Dolžina zgloba A	400 mm
Dolžina zgloba B	400 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Lupe s svetilko