

Mahr**Digitalni mikrometer IP65 i-wi, Merilno območje: 150-175mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421325 150-175
GTIN	4059192058814
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Inovativen mikrometer s **številkami velikosti 10 mm** na kontrastnem prikazovalniku. Praktična funkcija HOLD za zadržanje izmerjene vrednosti omogoča zanesljivo odčitavanje. Merilno vreteno kaljeno in brušeno. Merilne površine iz karbidne trdine. Naprej pomaknjena raglja s hitrim pogonom. Lakiran jekleni lok s toplotno izolacijo. Preklop z relativnega na absolutno merjenje. Nastavljanje ničle v poljubnem položaju. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Uporabnik lahko s pomočjo udobnega **prikaza toleranc z dodatnimi opozorilnimi mejnimi vrednostmi** prepozna, ali je in kako je obdelovanec v tolerancah.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 kontrolna mera od vel. 25–50.

Dodatni pribor:

Radijski sprejemnik i-wi, art. 498912 STICK.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,00005 col
Merilno območje	150 - 175 mm
Korak vretena	0,5 mm

Točnost	7 µm
Kalibriranje	B2
Odčitavanje	0,001 mm
Število vključenih baterij	1
Ø vretena	6,5 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Radijski sistem MAHR i-wi
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

DAkKS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 200 mm	022050 200
KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 200 mm	022040 200