

**KÄRCHER****Sesalnik za mokro in suho sesanje, Oznaka proizvajalca: NT75APMETC****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078521 NT75APMETC
GTIN	4039784727298
Razred artikla	07C

**Opis****Izvedba:**

Zmogljivi večnamenski sesalniki za **zamokro in suho sesanje** z visoko zmogljivostjo sesanja v kompaktni izvedbi. Držalo za shranjevanje sesalne cevi in držalo za pribor sta nameščena na napravi. **Samodejni izklop** pri doseganju nivoja najvišje napolnjenosti zbiralnika.

- **Nagubani filter omogoča mokro in suho sesanje brez odstranjevanja filtra.**
- **Samodejni sistem za čiščenje filtrov Tact omogoča nemoteno obratovanje z nizkimi stroški vzdrževanja in dolgo življenjsko dobo filtra.**
- **Vrtljivo stikalo na sredini omogoča enostavno preklapljanje med programi sesanja.**
- **Z nagibnim podvozjem TC in možnostjo za enostavno pritrditev sesalne cevi in držalnega kosa sesalne cevi.**
- **Profesionalni, 2-motorni industrijski sesalnik z zbiralnikom iz plemenitega jekla.**
- **Robustna 75-litrska posoda z odbijači in kovinskimi kolesi za zavijanje.**
- **Polavtomatsko čiščenje filtra AP z ročno sproženim izpihovanjem omogoča skoraj konstantno zmogljivost sesanja.**

**Obseg dobave:**

Z izpustno cevjo za tekočino.

Vključno z gibljivo sesalno cevjo in zavito kovinsko sesalno cevjo 2 × 0,5 m, z nastavkom za tla, ozkim nastavkom za reže, papirnato filtrsko vrečko.

**Napotek:**

Za olje in medije, ki vsebujejo olje, uporabite industrijski sesalnik art. 078522.

## Tehnični opis

Masa	26,5 kg
Višina	995 mm
Oznaka proizvajalca	NT 75/2 Ap Me Tc *E
Delovni hrup	73 dB(A)
Širina	505 mm
Dolžina	700 mm
Poraba moči	2760 W
Pretok zraka	2x74 l/s
Prostornina zbiralnika	75 l
Dolžina kabla	10 m
Velikost priključka	40 mm
Čiščenje filtra	Polavtomatično čiščenje filtra ApClean
Razred sesanja prahu	L
Število turbin	2
Vakuum	254 mbar
Dolžina sesalne cevi	4 m
Posebnosti	Zbiralnik iz nerjavnega jekla, prekucno ogrodje
Filtrski sistem	Filter
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

## Pribor

Šoba za reže, ozka, 13 mm Velikost priključka DN40	078528 DN40
Gumijasta poševna cevna šoba Velikost priključka DN40	078527 DN40
Garnitura filtrskih vrečk5-delna za tip sesalnika NT65	072808 NT65

Filter za tip sesalnika NT65

072809 NT65