

Garant**Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem, Ø 20 mm, Vpenjalni Ø D1: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302155 14
GTIN	4045197732705
Razred artikla	31G

Opis**Izvedba:**

Z zarezami za hladilni kanal.

Uporaba:

- Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
- Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
- Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
- Natančnost krožnega teka $\pm 5 \mu\text{m}$ (natančnost sistema pri $3 \times D$).
- Natančnost krožnega teka $\pm 2 \mu\text{m}$ (za reducirno pušo).
- Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

Primerno za:

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s Ø vpenjanja 20 mm.

Tehnični opis

Ø D	20 mm
Vpenjalni Ø D ₁	14 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 20 mm
Natančnost krožnega teka sistema	5 µm
Vrsta izdelka	Reducirna puša

