

## Merilnik upornosti, Tip: RESIST



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	473340 RESIST
GTIN	2050001865090
Razred artikla	47F

### Opis

#### Izvedba:

Kompakten, priročen merilnik upornosti SAFE-STAT z dvema medeninastima letvama in možnostjo priključitve zunanjih elektrod, **za merjenje površinske, odvodne in prevodne upornosti v skladu z IEC 61340**. Zaradi vgrajenih vzporednih elektrod na spodnji strani se merilnik preprosto postavi na merilno mesto.

#### Obseg dobave:

Vključno z ozemljilnim vodnikom, torbico in navodili za uporabo.

#### Dodatni pribor:

9 V blok baterija art. 081561 vel. 6LR61.

Kalibriranje: Cena po ponudbi

Merilno območje:  $10^3 - 10^{12} \Omega$

Točnost:  $\pm 1$  dekada

Merilna napetost: 100 V

Dolžina: 130 mm

Širina: 70 mm

Višina: 27 mm

### Tehnični opis

Višina	27 mm
--------	-------

Masa	217 g
Merilna napetost	100 V
Dolžina	130 mm
Širina	70 mm
Merilno območje	$10^3 - 10^{12} \Omega$
Točnost	$\pm 1$ dekada
Napajanje	Baterijsko napajanje
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 6LR61
Tip baterij	9 V blok
Število vključenih baterij	1
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Vrsta izdelka	Merilnik upornosti

## Pribor

Okrogla elektroda	473346
Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe 6LR61	081556 6LR61