

Mitutoyo**Digitalno globinsko pomično merilo AOS s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418711 150
GTIN	4946368688503
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Merilna vrednost je prikazana na dobro čitljivem prikazovalniku. Merilne površine so zelo fino lepane.

Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 81560, vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497080 in 497100.

Tehnični opis

Dolžina mostička	100 mm
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,01 mm
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Presek merilne letve	16×3,5 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje

Odstopanje meritve E MPE	±0,02 mm
Standard	ISO 13385
Merilno orodje	digitalni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene
Pakiranje	Etui
Merilni postopek merilne naprave	elektromagnetni induktivni postopek
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

Storitve

DAkkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 200 mm	021000 200

Pribor

Priključni kabl tipko Data Tip D1	497100 D1
Dodatni merilni mostiček, posamično Dolžina mostička 180 mm	418744 180
Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Priključni kabl tipko Data Tip D2	497100 D2
Priključni kabl tipko Data Tip USB2	497100 USB2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Dodatni merilni mostiček, posamično Dolžina mostička 260 mm	418744 260
Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2
Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Oddajnik Tip S1	498966 S1
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975

Dodatni merilni mostiček, posamično Dolžina mostička 320
mm

418744 320