

Mahr**Digitalni mikrometer z zamenljivimi merilnim nastavki, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

421321 0-25

GTIN

4059192063702

Razred artikla

43A

Opis**Izvedba:**

Mikrometri z **nevrtečim** vretenom in hitro **zamenljivimi merilnimi nastavki**. Zaradi **koraka vretena 5 mm na obrat** je čas nastavljanja krajši. **Številke velikosti 10 mm** na kontrastnem prikazovalniku. Praktična funkcija HOLD za zadržanje izmerjene vrednosti omogoča zanesljivo odčitavanje. Preklop z relativnega na absolutno merjenje. Nastavljanje ničle v poljubnem položaju. Uporabnik lahko s pomočjo udobnega prikaza toleranc z dodatnimi opozorilnimi mejnimi vrednostmi prepozna, ali je in kako je obdelovanec v tolerancah.

REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

6 parov zamenljivih merilnih nastavkov s:

- **planimi merilnimi površinami \varnothing 6,5 mm,**
- **krožnikastimi merilnimi površinami \varnothing 11,3 mm,**
- **zmanjšanimi merilnimi površinami \varnothing 2 mm,**
- **izbočenimi merilnimi površinami \varnothing 7 mm,**

- rezili 0,75 × 7 mm,
- stožcem 60° Ø 0,5–5,5 mm.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498941.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Odčitavanje | 0,001 mm |
| Ø vretena | 6,5 mm |
| Točnost | 4 µm |
| Korak vretena | 5 mm |
| Število merilnih nastavkov | 6 |
| Merilno območje | 0 - 25 mm |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 |
| Odčitavanje | 0,00005 col |
| Število vključenih baterij | 1 |
| Višina števil LCD prikazovalnika | 10 mm |
| Kalibriranje | B1 |
| Vrsta IP-zaščite | IP 65 |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
| Standard | DIN 863 |
| Preklop odčitavanja | mm/cole |
| Vmesnik | Vmesnik Digimatic |
| Vmesnik | USB-vmesnik |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock |
| Merilno orodje | digitalno |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Vrsta izdelka | mikrometra |

Storitve

022000 25

Kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere
maksimalno merilno območje 25 mm

DAkS-kalibriranje Mikrometer brez nastavitvene mere
maksimalno merilno območje 100 mm

022010 100

Pribor

Priključni kabl dvosmerno z gumbom Data Tip USB2

498941 USB2

Priključni kabl dvosmerno z gumbom Data Tip D2

498941 D2