


Garant GRIDLINE

Pregradni material za omaro za orodje 7S, 26×24G, Tip: 1000/7S**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931131 1000/7S
GTIN	4062406133764
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Pregradni material za 5 predalov omare za orodje 7S. Vsebuje kotanje z vtičnimi pregradnimi ploščicami GARANT ter pregradne letve z robnimi letvami in vtičnimi pregradnimi letvami.

Primerno za:

Omara za orodje 7S GARANT GridLine art. 931125 vel. 1000/7S.

Obseg dobave:

20 kotanj GARANT GridLine, 70 vtičnih pregradnih ploščic GARANT GridLine, 9 pregradnih letev GARANT GridLine, 4 pari robnih letev GARANT GridLine, 40 vtičnih pregradnih letev GARANT GridLine.

Tehnični opis

Uporabna površina predalov v G	26×24
Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G	26×24G
Vrsta izdelka	Razdelitev predala

Pribor

Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 24G za predal s prednjo višino 150 mm	951580 150
--	------------

Vtične pregradne ploščice za kotanje Garnitura, 10-delna. Tip C	951275 C
Višina kotanje 25 mm 1K Širina × globina v G/tip 6X6/3	951415 6X6/3
Vtične pregradne ploščice, širina 8G za predal s prednjo višino 75 mm	951781 75
Vtične pregradne ploščice, širina 10G za predal s prednjo višino 100 mm	951801 100
Vtične pregradne ploščice za kotanje Garnitura, 10-delna. Tip B	951275 B
Pregradne letve Globina 24G za predal s prednjo višino 150 mm	951530 150
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letve Globina 24G za predal s prednjo višino 75 mm	951580 75
Višina kotanje 25 mm 1K Širina × globina v G/tip 2X6/1	951415 2X6/1
Vtične pregradne ploščice, širina 10G za predal s prednjo višino 125 mm	951801 125
Vtične pregradne ploščice, širina 8G za predal s prednjo višino 100 mm	951781 100
Pregradne letve Globina 24G za predal s prednjo višino 100 mm	951530 100
Pregradne letve Globina 24G za predal s prednjo višino 125 mm	951530 125
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letve Globina 24G za predal s prednjo višino 100 mm	951580 100
Višina kotanje 25 mm 1K Širina × globina v G/tip 6X6/4	951415 6X6/4
Vtične pregradne ploščice, širina 3G za predal s prednjo višino 75 mm	951731 75
Vtične pregradne ploščice, širina 12G za predal s prednjo višino 150 mm	951821 150
Garnitura 2 robnih letev za pregradne letve Globina 24G za predal s prednjo višino 125 mm	951580 125
Pregradne letve Globina 24G za predal s prednjo višino 75 mm	951530 75
Vtične pregradne ploščice, širina 6G za predal s prednjo višino 75 mm	951761 75

Vtične pregradne ploščice, širina 8G za predal s prednjo višino 125 mm

951781 125